Productdatablad
300540



300540

Serieschak. 10 AX met invoerstuk, opbouwserie, wit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 AX (100W LED (SBL))

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

Spanning

Nominale spanning	250 V

Materiaal

Kleur	Wit
RAL-code	1013
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Duroplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Identificatie

Samenstelling	Basiselement met complete behuizing

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefbevestiging

Bediening en signalering

Aantal toetsen	2

Afmetingen

Afmetingen	61 x 61 mm
Inbouwdiepte	0 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	0 mm

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	10 A

Teksten

Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Aansluitwijze	Met steekklemmen
Drukknop	Nee

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja