



FK19005

Flexibilní přívod 20x83 mm, tmavě šedá

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	20 mm
Šířka	83 mm
Délka	1000 mm
Vnitřní průřez vodiče	1440 - 1440 mm ²

Vybavení

Počet přepážek	1
Počet oddílů	2 - 2

Instalace, montáž

Montáž	Perforované dno
--------	-----------------

Materiál

Materiál	Polyamid (PA)
Barva	Černá - jet black
Kód RAL	9005

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

