



KCF863L

Barre verticale 63A Gauche L1L2L3N et L1N-L2N-L3N 125mm 2-rangées

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

Architecture

Nombre de pôles 4

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs 4000 V

Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 55 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 10 mm²

Durabilité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui