




KCF863L

Phasenschiene senkrecht 63A links L1L2L3N zu L1N-L2N-L3N 125mm 2-reihig

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Architektur

Polanzahl	4
-----------	---

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit Uimp	4000 V
------------------------------	--------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10 mm ²
---	--------------------

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
-----------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----