



KCF863L

Meziřadová přípojnice, 2P-4P (L1,L2,L3,N na L1N,L2N,L3N) ze spodu pro 2Ř, levá

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud 63 A

Architektura

Počet pólů 4

Napětí

Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp 4000 V

Podmínky použití

Provozní teplota -25 - 55 °C

Připojení

Průřez plného vodiče 10 mm²

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano