



KCF863R

Phasenschiene senkrecht 63A rechts L1L2L3N zu L1N-L2N-L3N 125mm 2-reihig

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Architektur

Polanzahl 4

Spannung

Stossspannungsfestigkeit 4000 V

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -25 - 55 °C

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter 10 mm²