




KCF863R

Meziřadová přípojnice, 2P-4P (L1,L2,L3,N na L1N,L2N,L3N) ze spodu pro 2Ř, pravá

Technické vlastnosti

Elektrický proud

Jmenovitý proud	63 A
-----------------	------

Architektura

Počet pólů	4
------------	---

Napětí

Jmenovité impulzní výdržné napětí U _{imp}	4000 V
--	--------

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 55 °C
------------------	-------------

Připojení

Průřez plného vodiče	10 mm ²
----------------------	--------------------