



KCF863R

### Шина фазна вертикальна 4P/3x2P 10mm<sup>2</sup> 2-ряди, права

#### Технічні характеристики

##### Електричний струм

Номінальний струм	63 A
-------------------	------

##### Архітектура

Кількість полюсів	4
-------------------	---

##### Напруга

Номінальна імпульсна витримувана напруга U <sub>imp</sub>	4000 V
---	--------

##### Умови використання

Робоча температура	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

##### Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	10 mm <sup>2</sup>
---	--------------------