



REA125Y



Innenstation Audio AP 2Draht schwarz glänzend TOUCH

Technische Eigenschaften

Werkstoff

| | |
|-----------|---------------------------|
| Farbe | Schwarz |
| Werkstoff | Kunststoff Thermoplast |

Abmessungen

| | |
|-------------|---------------|
| Höhe | 74,50 mm |
| Breite | 93 mm |
| Tiefe | 16 mm |
| Abmessungen | 74.50 x 93 mm |

Einsatzbedingungen

| | |
|----------------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | 5 - 50 °C |
| Lager-/Transporttemperatur | 5 - 50 °C |

Spannung

| | |
|---------------------------|-----------|
| Betriebsspannung über Bus | 24 - 24 V |
|---------------------------|-----------|

Elektrischer Strom

| | |
|------------------------------------|--------|
| Stromaufnahme während des Betriebs | 180 mA |
| Stromaufnahme (Ruhe) | 265 mA |

Bildschirm

| | |
|------------------|------|
| Mit Touch Screen | Nein |
|------------------|------|

Texte

| | |
|------------|--|
| Montageart | Schraubbefestigung über Tragplatte Flache Aufputz-Montage oder Auf Einbaudose Für senkrechte Montage |
| Anschluss | Anschluss für Etagenruftaster Anschluss für optionale Zusatzspeisung Anschluss-Klemmblock mit Schraubklemmen |

Funktionen

| | |
|----------------------|-------|
| Türkommunikationsart | Audio |
| Lautstärkeregelung | Ja |

Anschluss

| | |
|-------------------|-----------------------|
| Leiterquerschnitt | 0 - 0 mm ² |
|-------------------|-----------------------|

Kompatibilität

| | |
|---|-------------------|
| Installationstechnik für Türkommunikation | 2Draht i2Audio |
|---|-------------------|

Installation, Montage

| | |
|-------------|---------|
| Montage auf | Aufputz |
|-------------|---------|

Zubehör

| | |
|-----------------------|------|
| Zusatzgerät anreihbar | Nein |
|-----------------------|------|