



WH20100100B



kallysto ENC: Interrupteur S1(3+3) Plaque de fixation + face Ultra Blanc

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Tension

Tension nominale	250 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Ultra blanc
---------	-------------

Code RAL

9016

Finition

Mat

Matière

Duroplast

Traitement de surface

Non traité

Identification

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base avec plaque de recouvrement centrale
--	--

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Dimensions

Dimensions	77 x 77 mm
------------	------------

Profondeur de montage

12 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

34 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK

IK02

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir double
---------------------------	-----------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

Textes

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
----------------------	--------------------------------------

Éclairage

Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED

Type de commutation

Double interrupteur va-et-vient S1

Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conforme à la directive RoHS

Oui