



LFF4006038014

Technické vlastnosti

Rozměry

| | |
|----------|-------|
| Výška | 40 mm |
| Šířka | 57 mm |
| Měření a | 58 mm |

Příslušenství

| | |
|-------------------|-------------|
| Typ příslušenství | Tvarový díl |
|-------------------|-------------|

Nastavení

| | |
|---------------|---------|
| Úhlový rozsah | 83 - 97 |
|---------------|---------|

Materiál

| | |
|----------|----------------------------------|
| Materiál | Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) |
| Povrch | Neošetřený |
| Barva | Hnědá |
| Kód RAL | 8014 |

Bezpečnost

| | |
|------------------------|------|
| Mechanická odolnost IK | IK07 |
|------------------------|------|

Normy

| | |
|---|----|
| Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12 | Ne |
|---|----|

Podmínky použití

| | |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -5 - 60 °C |
|------------------|------------|

Vybavení

| | |
|-------------------|----|
| S ochrannou fólií | Ne |
|-------------------|----|

Konfigurace

| | |
|------------|-----|
| Překrývání | Ano |
|------------|-----|

Konektivita

| | |
|--------------|----------------------|
| Druh montáže | Zacvakávací upevnění |
|--------------|----------------------|

Vhodné pro

| | |
|----------|--|
| LF 40x60 | |
|----------|--|

Udržitelnost

| | |
|----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny | Ano |
| Bez REACh-SVHC | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |