



LFF4011057030

**Plochý roh kanálu LF 40x110, šedá**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

Výška	40 mm
Šířka	110 mm
Měření a	148 mm

**Příslušenství**

Typ příslušenství	Tvarový díl
-------------------	-------------

**Nastavení**

Úhlový rozsah	83 - 97
---------------	---------

**Materiál**

Materiál	Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)
Povrch	Neošetřený
Barva	Šedý kámen
Kód RAL	7030

**Bezpečnost**

Mechanická odolnost IK	IK07
------------------------	------

**Normy**

Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12	Ne
---	----

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-5 - 60 °C
------------------	------------

**Vybavení**

S ochrannou fólií	Ne
-------------------	----

**Konfigurace**

Překrývání	Ano
------------	-----

**Vhodné pro**

LF 40x110	
-----------	--

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano