



WH20100109A



**kallysto Interrupteur S1(3+3) Plaque frontal pour combinaison Brun**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage Encastré

**Tension**

Tension nominale 250 V

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Matière**

Couleur Marron

Code RAL 8014

Finition Mat

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

**Identification**

Élément de base avec plaque d'adaptateur Élément de base avec plaque de recouvrement centrale

**Connectivité**

Type de montage Fixation par vis

**Dimensions**

Dimensions 60 x 60 mm

Profondeur de montage 12 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP IP20

Résistance aux chocs IK IK02

**Architecture**

Type d'organe de commande Poussoir double

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Textes**

Type de raccordement Avec bornes enfichables QuickConnect

Éclairage Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED

Type de commutation Double interrupteur va-et-vient S1

**Durabilité**

Sans halogène Oui

Conforme à la directive RoHS Oui