



50069940



**Pulsante, con lente rossa e contatto di commutazione a parete bianco lucido**

#### Caratteristiche tecniche

##### Corrente

Corrente di commutazione	10 A
Corrente di contatto momentanea	10 A

##### Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

##### Architettura

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

##### Materiali

Colore	Bianco
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato
Trasparente	No

##### Serie

Altezza	61 mm
Larghezza	61 mm
Profondità	41 mm
Profondità delle scatole da incasso	0 mm

##### Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

##### Controlli e indicatori

Numero di tasti	1
Tipo di pulsante	Pulsante singolo
Con contatto di feedback	No

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

##### Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

##### Testo

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
Illuminazione	Illuminabile con gruppo fluorescente e a incandescenza con morsetto N Per illuminazione e commutazione di controllo
Tipo di commutazione	Contatto invertitore
Tipo di connessione	Con morsetto a molla

##### Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----