



50069940



**Imp.dr. wisselcontact 10 A, opbouwserie, wit**

**Technische eigenschappen**

**Stroom / temperatuur**

Schakelstroom	10 A
Impulsstroom	10 A

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Uitvoering**

Bedieningselement	Wip
-------------------	-----

**Materiaal**

Kleur	Wit
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee

**Afmetingen**

Hoogte	61 mm
Breedte	61 mm
Diepte	41 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	0 mm

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

**Bediening en signalering**

Aantal toetsen	1
Type drukknop	Enkele drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK05

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Teksten**

Opdruk	Zonder opdruk
Montagewijze	Voor schroefbevestiging
Verlichting	Te verlichten met gloei- en glimlamp met N-klem Voor verlichtings- en controlecircuit
Schakelmodus	Wisselcontact
Aansluitwijze	Met steekklemmen

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----