



50069940



**Taster, 1CO, sa indikacijom, NŽ, W.1, bijela sjajna**

**Tehničke karakteristike**

**Električna struja**

Struja uklapanja/isklapanja	10 A
Trenutačna kontaktna struja	10 A

**Napon**

Nazivni napon	250 V
---------------	-------

**Arhitektura**

Kontrolni/radni element	Tipka
-------------------------	-------

**Materijali**

Boja	Bijelo
Obrada površine	Sjajno
Materijal	Termoplastika
Obrada	Neobrađeno
Transparentno	Ne

**Dimenzije**

Visina	61 mm
Širina	61 mm
Dubina	41 mm
Montažna dubina ugradbenih kutija	0 mm

**Instalacija, montaža**

Montiranje na	Nadgradna/NŽ
---------------	--------------

**Kontrole i indikatori**

Broj tipki	1
Vrsta tastera	Taster
Sa povratnim signalnim kontaktom	Ne

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK05

**Pribor**

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

**Tekst**

Otisak	Bez otiska/natpisa
Način instalacije	Za pričvršćivanje vijcima
Rasvjeta	Može se osvijetliti pomoću neonske svjetiljke sa N-klemom Za nadzorni i krug rasvjete
Promjena načina rada	Izmjenični kontakt
Vrsta veze	Sa ubodnim stezaljkama

**Održivost**

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----