



1108890



TMG-8/1 Türstation für Türlautsprecher 8/1 Rund-Taster UP PVD-messing ESTA

Technische Eigenschaften

Werkstoff

Farbe	Messing
-------	---------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Funktionen

Türkommunikationsart	Audio
----------------------	-------

Werkstoff

Werkstoff	Metall Edelstahl
-----------	---------------------

Glanzgrad	Matt
-----------	------

Werkstoff Ruftaster	Edelstahl
---------------------	-----------

Oberfläche	PVD
------------	-----

Abmessungen

Dicke Putzausgleich	12 mm
---------------------	-------

Materialstärke	2 mm
----------------	------

Spannung

Betriebsspannung LED	12 - 12 V
----------------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	8
------------------	---

Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation	1+n-Audio 2Draht i2Audio
---	--------------------------------

Texte

Gehäuse	Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen
---------	---

Beschriftung	Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
--------------	--

Beleuchtung	Langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung
-------------	---

Schutz	Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
--------	--

Montageart	Für senkrechte Montage
------------	------------------------

Dichtung	Mit Fugendichtungsband
----------	------------------------