



FT64K

Verdeler IP54 met zichtvensterdeur 1050

Technische eigenschappen

Afmetingen

Hoogte	950 mm
Breedte	1050 mm
Diepte	275 mm
Dikte zijwand	2 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP54
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse I (geaard)
Type slot	Snelsluiting
Slagvastheid IK	IK10

Samenstelling

Aantal velden in de breedte	4
Aantal flensplaatopeningen	8

Installatie, montage

Geschikt voor buitengebruik	Nee
-----------------------------	-----

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7035
Materiaal	Staal

Samenstelling

Aantal verdelerrijen	6
----------------------	---

Deksel, deur

Aantal kastdeuren	2
Aantal sloten	1
Deur/deksel is transparant	Nee

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	630 A
-----------------	-------