



47597003

Doppelsteckdose SCHUKO, Abdeckpl., erh.BS, Berker K.5, alu matt, lackiert

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 250 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 16 A

Frequenz

Frequenz 50 - 60 Hz

Werkstoff

Farbe Aluminium

RAL Nummer 9006

Glanzgrad Matt

Werkstoff Thermoplast

Oberfläche Lackiert

Abmessungen

Höhe 120 mm

Breite 80 mm

Tiefe 50 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 31 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Einbau-/Anschlussort Hoch

Konnektivität

Anschlussart Schraubanschluss

Montageart Schraubbefestigung
Krallenbefestigung

Ausstattung

Anschluss-/Steckertyp Steckdose SCHUKO

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Mit Schutzleiterkontakt rund Nein

Mit Signallampe Nein

Mit Schloss Nein

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Kapazität

Anzahl Module 2

Sicherheit

Mit erhöhtem Berührungsschutz Ja

Stoßfestigkeit IK IK02

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

Funktionen

Mit Orientierungsbeleuchtung Nein

Mit Funktionsbeleuchtung Nein

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Nein

Texte

Abdeckung Vollplatte

Texte

Schutz Erhöhter Berührungsschutz
Schutz vor Verschmutzungen bei Maler- und Renovierungsarbeiten durch in der
Abdeckplatte integrierte Erdungsbügel.

Anschlussart Mit Steckklemme

Geeignet für

K.x

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja