



47597004

K.1/K.5 - Schuko x2 monob.obtr, inox lac

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal 250 V

Corrente elétrica

Corrente nominal 16 A

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Aço inoxidável

Acabamento Mate

Material Aço inoxidável
Termoplástico

Tratamento Envernizado

Dimensões

Altura 120 mm

Largura 80 mm

Profundidade 50 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 31 mm

Instalação, montagem

Montagem Encastrar

Posição de montagem/ligação Alto

Conetividade

Tipo de ligações Terminal de parafuso

Tipo de montagem Montagem por parafuso
Montagem com garras

Equipamento

Tipo de conector/ficha, tomada SCHUKO

Inserção central com rotação Não

Com tampa articulada Não

Com pino redondo de proteção da ligação à terra Não

Com lâmpada de sinalização Não

Com fecho Não

Acessórios

Tem campo de etiquetagem Não

Capacidade

Número de módulos 2

Segurança

Com proteção contra contacto Sim

Resistência ao impactos IK IK02

Índice de proteção IP IP20

Funções

Com iluminação de orientação Não

Com iluminação funcional Não

Identificação

Com impressão Não

Texto

Tampa Placa de cobertura completa

Texto

Proteção	Proteção de contacto aprimorada
	O gancho de ligação à terra integrado no quadro proporciona proteção contra sujidade durante trabalhos de pintura e renovação
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe

Adequado para

K.x

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim