



FW524FT

**Caja de distribución empotrar metálica FW2 clase I 5 filas x 24 mód, 120M**

**Características técnicas**

**Instalación, montaje**

Adecuado para uso en exteriores	No
Montaje en	Empotrado

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	125 A
----------------------------	-------

**Equipo**

Número de perfiles DIN	5
Número de filas	5
Número de sección en anchura	2
Con cierre	No
Tiene bloque de terminales neutro	No

**Capacidad**

Número de módulos	120
-------------------	-----

**Dimensiones**

Altura	992 mm
Anchura	622 mm
Profundidad	121 mm
Altura de la instalación	920 mm
Anchura de instalación	550 mm

**Tapa, puerta**

Número de puertas de armario	1
------------------------------	---

**Dimensiones**

Profundidad del montaje	110 mm
Número de unidades en ancho	24

**Tapa, puerta**

La puerta/cubierta es transparente	No
Tipo de puerta de armario	Puerta simple

**Conexión**

Número de entradas de conductos de cables	2
---	---

**Materiales**

Material	Acero
Código RAL	9010
Colour	Blanco puro

**Equipo**

Tiene bloque de bornes de conexión a tierra	Sí
Tiene placa de montaje	No

**Seguridad**

Clase de protección	Clase de aislamiento I
Resistencia al impacto IK	IK08
Clase de protección de entrada (IP)	IP40
Tipo de cerradura	Sin bloqueo