



LNH1224M6A

**Pojistka nožová NH1 aM 690V 224A dvojitá signalizace**

**Technické vlastnosti**

**Architektura**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Vypínací charakteristika | aM |
|--------------------------|----|

**Pojistka**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Velikost pojistky | NH1 |
|-------------------|-----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Charakteristika pojistek | aM |
|--------------------------|----|

**Napětí**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Typ napájecího napětí | AC |
|-----------------------|----|

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Provozní napětí AC | 690 - 690 V |
|--------------------|-------------|

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Jmenovité napětí při AC 50 Hz | 690 - 690 V |
|-------------------------------|-------------|

**Elektrický proud**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Jmenovitý proud | 224 A |
|-----------------|-------|

**Podmínky použití**

|           |    |
|-----------|----|
| Izolované | Ne |
|-----------|----|

**Hlavní elektrické atributy**

|                                                                |       |
|----------------------------------------------------------------|-------|
| Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1 | 80 kA |
|----------------------------------------------------------------|-------|

**Výkon**

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu | 13,50 W |
|----------------------------------------------|---------|

**Rozměry**

|       |        |
|-------|--------|
| Výška | 135 mm |
|-------|--------|

|       |          |
|-------|----------|
| Šířka | 39,50 mm |
|-------|----------|

|         |         |
|---------|---------|
| Hloubka | 64,5 mm |
|---------|---------|

**Udržitelnost**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny | Ano |
|---------------------|-----|

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
|-----------------------------|-----|

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|