



5605210



KUP-5/1 Klingelplatte 5/1 UP Alu Stabila

Technische Eigenschaften

Werkstoff

| | |
|-------|-----------|
| Farbe | Aluminium |
|-------|-----------|

Installation, Montage

| | |
|-------------|-----------|
| Montage auf | Unterputz |
|-------------|-----------|

Werkstoff

| | |
|-----------|-----------|
| Werkstoff | Aluminium |
|-----------|-----------|

Glanzgrad

Matt

Werkstoff Ruftaster

Aluminium
Edelstahl

Oberfläche

Eloxiert

Abmessungen

| | |
|---------------------|-------|
| Dicke Putzausgleich | 11 mm |
|---------------------|-------|

Spannung

| | |
|----------------------|-----------|
| Betriebsspannung LED | 12 - 12 V |
|----------------------|-----------|

Bedienelemente und Anzeigen

| | |
|------------------|---|
| Anzahl Ruftasten | 5 |
|------------------|---|

Texte

| | |
|---------|---|
| Gehäuse | Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen |
|---------|---|

| | |
|--------------|--|
| Beschriftung | Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel |
|--------------|--|

| | |
|-------------|---|
| Beleuchtung | Langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung |
|-------------|---|

| | |
|--------|--|
| Schutz | Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY |
|--------|--|

| | |
|------------|------------------------|
| Montageart | Für senkrechte Montage |
|------------|------------------------|

| | |
|----------|------------------------|
| Dichtung | Mit Fugendichtungsband |
|----------|------------------------|