



300840

**Deviatore doppio a parete, morsetti d'ingresso separati a parete bianco lucido****Caratteristiche tecniche****Corrente**

Corrente di commutazione	10 AX (100W LED (SBL))
--------------------------	------------------------

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a parete
--------------	--------------------

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

**Materiali**

Colore	Bianco
Codice RAL	1013
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Duroplastica
Trattamento	Non trattato

**Identificazione**

Disposizione di montaggio	Elemento base con alloggiamento completo
---------------------------	--

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

**Controlli e indicatori**

Numero di tasti	2
-----------------	---

**Serie**

Serie	61 x 61 mm
Profondità di installazione	0 mm
Profondità delle scatole da incasso	0 mm

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

**Architettura**

Elemento di controllo/comando	Doppio bilanciere
-------------------------------	-------------------

**Corrente**

Corrente nominale	10 A
-------------------	------

**Testo**

Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Tipo di commutazione	Contatto di commutazione/commutatore

**Sostenibilità**

Conformità ROHS	Si
-----------------	----