



KTSA0300

Flèche pour système de support de gaine 300mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|------------------|--------|
| Hauteur profilé | 80 mm |
| Largeur profilé | 24 mm |
| Longueur profilé | 330 mm |

Poids

| | |
|--------------------------|------|
| Charge autorisée (CPS) | 2300 |
|--------------------------|------|

Normes

| | |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Oui |
|--|-----|

Matière

| | |
|-----------------------|---|
| Matière | Aacier |
| Traitement de surface | Galvanisés électrolytiques Galvanisé |

Equipement

| | |
|-----------------|------------------------|
| Type de support | Console murale/pendard |
|-----------------|------------------------|

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène | Oui |
| Conformité REACH | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

Illustrations | dessins

