



SRT01605A

**Transf. intensidade 160/5A núcleo aberto**

**Características técnicas**

**Funções**

Classe de precisão

1

**Potência**

Potência

0,70 VA

Potência total dissipada em IN

2,17 W

**Dimensões**

Diâmetro da abertura

18,50 mm

Altura

72,70 mm

Largura

44,50 mm

Profundidade

62,20 mm

Altura da abertura

11 mm

Largura da abertura

18,50 mm

**Frequência**

Frequência

50 - 60 Hz

**Tensão**

Tensão nominal de isolamento Ui

3000 V

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento

-20 - 55 °C

Temperatura de armazenamento/transporte

-20 - 70 °C

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP

IP20

**Intensidade de corrente**

Intensidade máx. no primário

160 A

Intensidade máx. de secundário

5 A

**Instalação / montagem**

Montagem

Calha DIN

Platine de fixação