



SRT01605A

Rasklopivi strujni transformator SC1 160/5A 0.7VA Klasa 1

Tehničke karakteristike

Funkcije

Klasa tačnosti	1
----------------	---

Snaga

Snaga	0,70 VA
Ukupni gubitak snage pri IN	2,17 W

Dimenzije

Promjer otvora	18,50 mm
Visina	72,70 mm
Širina	44,50 mm
Dubina	62,20 mm
Visina otvora	11 mm
Širina otvora	18,50 mm

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Napon

Nazivni kratkotrajni podnosivi napon mrežne frekvencije (r.m.s.)	3000 V
Maks. radni napon	720 V

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-40 - 65 °C
Temperatura skladištenja/transporta	-20 - 70 °C

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Izolaciona klasa	H

Električna struja

Nazivna primarna struja (I _{pr})	160 A
Nazivna sekundarna struja (I _{sr})	5 A

Instalacija, montaža

Montiranje na	DIN šina Montažna ploča
---------------	----------------------------

Električna struja

Nazivna struja	160 A
Nazivna kontinuirana termička struja	1,2*I _{pr}
Nazivna kratkotrajna termička struja (I _{th} /I _s)	60*I _{pr}
Nazivna dinamička struja	2,5*I _{th}
Faktor ograničavanja prenapona	FS 5