



WH36580349C

robusto UP Feucht Gr.1 komplett: T13 mit Steckklemmen mit IP21-Klappdeckel/ Alu

Technische Eigenschaften

Spannung

| | |
|--------------|-------|
| Nennspannung | 250 V |
|--------------|-------|

Elektrischer Strom

| | |
|---------------|----------|
| Ausgangsstrom | 10000 mA |
| Nennstrom | 10 A |

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -25-+40 °C |
|--------------------|------------|

Frequenz

| | |
|----------|------------|
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
|----------|------------|

Werkstoff

| | |
|------------|--------------------------|
| Farbe | Aluminium |
| RAL Nummer | 9006 |
| Glanzgrad | Seidenmatt |
| Werkstoff | Duroplast Thermoplast |
| Oberfläche | Lackiert |

Abmessungen

| | |
|-----------------------------|-------|
| Höhe | 86 mm |
| Breite | 86 mm |
| Tiefe | 48 mm |
| Anzahl Einheiten | 1 |
| Einbautiefe Unterputz-Dosen | 31 mm |
| Einbautiefe | 17 mm |

Anschluss

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Anschluss-/Steckertyp | Schweizer Norm Typ 13 |
| Leiterquerschnitt | 1.0 - 2.5 mm ² |

Installation, Montage

| | |
|----------------------|------------|
| Montage auf | Unterputz |
| Einbau-/Anschlussort | Horizontal |

Anschlussmöglichkeiten

| | |
|---------------------------|--|
| Anschluss-/Steckertyp | quickconnect Steckanschluss Federzug-Anschluss |
| Mit Krallenbefestigung | Nein |
| Montageart | Schraubbefestigung |
| Anschluss-/Steckertyp USB | Steckanschluss |

Ausstattung

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Anschluss-/Steckertyp Steckdose | Schweizer Norm Typ 13 |
| Verdreher Zentraleinsatz | Nein |
| Mit Klappdeckel | Ja |
| Mit Schutzleiterkontakt rund | Ja |
| Mit Signallampe | Nein |
| Mit Schloss | Nein |

Zubehör

| | |
|-----------------------|-----------|
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
| Vorbestückt mit | Steckdose |

Abdeckung, Tür

| | |
|------------------|--------------------------------|
| Deckelausführung | Selbstschließendes Klappdeckel |
|------------------|--------------------------------|

Kapazität

| | |
|---------------|---|
| Anzahl Module | 1 |
|---------------|---|

Sicherheit

| | |
|-------------------------------|------|
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | Nein |
|-------------------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| Stossfestigkeit IK | IK07 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------|------|
| Schutzart IP | IP21 |
|--------------|------|

Funktionen

| | |
|------------------------------|------|
| Mit Orientierungsbeleuchtung | Nein |
|------------------------------|------|

| | |
|--------------------------|------|
| Mit Funktionsbeleuchtung | Nein |
|--------------------------|------|

Kennzeichnung

| | |
|--------------|------|
| Mit Aufdruck | Nein |
|--------------|------|

Texte

| | |
|-----------|------------|
| Abdeckung | Vollplatte |
|-----------|------------|

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| Beleuchtung | Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar) |
|-------------|--------------------------------------|

| | |
|--------|--------------------------------|
| Schutz | Ohne erhöhten Berührungsschutz |
|--------|--------------------------------|

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Anschlussart | Mit quickconnect-Steckklemmen |
|--------------|-------------------------------|

| | |
|--------------|---|
| Beschriftung | Ohne Beschriftungsfeld Ohne Beschriftung |
|--------------|---|

| | |
|-----|---------------|
| Typ | Apparat Gr. I |
|-----|---------------|

Geeignet für

| |
|-------------------|
| robusto Unterputz |
|-------------------|

Nachhaltigkeit

| | |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|
