



WH36580349Q

robusto humide AP Gr.1 compl.: Type 13 avec clapet IP21/Alumin.

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale 250 V

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 10 A

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Matière

Couleur Aluminium

Code RAL 9006

Finition Satiné

Matière Duroplast  
Thermoplastique

Traitement de surface Laqué

##### Dimensions

Hauteur 86 mm

Largeur 86 mm

Profondeur 65 mm

Nombre d'unités 1

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Profondeur de montage 65 mm

##### Raccordement

Type de connexion / prise Borne de connexion

Section du conducteur 1.0 - 2.5 mm<sup>2</sup>

##### Installation, montage

Montage En saillie

##### Connectivité

Type de connexion / prise QuickConnect

Type de montage Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB Raccordement à fiche

##### Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme suisse type 13

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Oui

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

##### Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Pré-équipé avec Prise de courant

##### Cache, porte

Type de couvercle Couvercle rabattable à fermeture automatique

##### Capacité

Nombre de modules 1

##### Sécurité

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP21

---

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

**Identification**

Avec inscription	Non
------------------	-----

**Textes**

Housse	Boîtier complet
Protection	Sans protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect

**Convient pour**

robusto montage en saillie

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----