




KDS463A

Phasenschiene 12 Module 63A L1L2L3N-L1L2L3N-L1L2L3N QuickBusbar

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Nennstrom	63 A
-----------	------

Architektur

Polanzahl	4
-----------	---

Abmessungen

Länge	215 mm
-------	--------

Spannung

Stoßspannungsfestigkeit Uimp	4000 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 400 V

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10 mm ²
Anschluss-/Steckertyp	Phasenschiene mit Gabel

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

Kapazität

Anzahl Module	12
---------------	----

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja