



KDS463A

**Phasenschiene 12 Module 63A L1L2L3N-L1L2L3N-L1L2L3N QuickBusbar**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	63 A
-----------	------

**Architektur**

Polanzahl	4
-----------	---

**Abmessungen**

Länge	215 mm
-------	--------

**Spannung**

Stossspannungsfestigkeit	4000 V
--------------------------	--------

Bemessungsbetriebsspannung Ue	230 - 400 V
-------------------------------	-------------

**Anschluss**

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10 mm <sup>2</sup>
---	--------------------

Anschluss-/Steckertyp	Phasenschiene mit Gabel
-----------------------	-------------------------

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-25 - 55 °C
--------------------	-------------

**Kapazität**

Anzahl Module	12
---------------	----

**Nachhaltigkeit**

REACH-konform	Ja
---------------	----

RoHS-konform	Ja
--------------	----