



KDS463A

### Barre 12 modules 63A L1L2L3N - L1L2L3N - L1L2L3N QuickBusbar

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 63 A

##### Architecture

Nombre de pôles 4

##### Dimensions

Longueur 215 mm

##### Tension

Tension assignée de tenue aux chocs 4000 V

Tension assignée d'emploi Ue 230 - 400 V

##### Raccordement

Section de raccordement en câble rigide 10 mm<sup>2</sup>

Type de connexion / prise Barre de pontage avec fourche

##### Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 55 °C

##### Capacité

Nombre de modules 12

##### Durabilité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui