




LFF601167030

## Ändplatta OBS! utgått

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

|       |        |
|-------|--------|
| Höjd  | 60 mm  |
| Bredd | 110 mm |

#### Material

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| Material   | ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene)<br>Polykarbonat (PC) |
| Behandling | Obehandlad                                                 |
| Färg       | Grå (stenfärgad)                                           |
| RAL-kod    | 7030                                                       |

#### Säkerhet

|                 |      |
|-----------------|------|
| Slagtålighet IK | IK07 |
|-----------------|------|

#### Användningsförhållanden

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 60 °C |
|------------------|------------|

#### Utrustning

|                |     |
|----------------|-----|
| Med skyddsfilm | Nej |
|----------------|-----|

#### Konfiguration

|          |    |
|----------|----|
| Överlapp | Ja |
|----------|----|

#### Anslutning

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Typ av montering | Skruvanslutning<br>Snabbanslutning |
|------------------|------------------------------------|

#### Lämplig för

|           |  |
|-----------|--|
| LF 60x110 |  |
|-----------|--|

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |

### Illustrationer | teckningar

