



HZ156R

**Barre de pontage HI63-125**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

**Dimensions**

Hauteur	125 mm
Largeur	300 mm
Profondeur	60 mm

**Durabilité**

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui