



HZ156R

Barre de pontage HI63-125

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Dimensions

Hauteur	125 mm
Largeur	300 mm
Profondeur	60 mm

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui