



L27729010

Außeneck schnittkaschierend aus PVC zu Eckkanal EK 40x40mm reinweiß

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

|        |       |
|--------|-------|
| Höhe   | 40 mm |
| Breite | 40 mm |

##### Zubehör

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Art des Zubehörs | Haubenformteil |
|------------------|----------------|

##### Einstellungen

|               |         |
|---------------|---------|
| Winkelbereich | 90 - 90 |
|---------------|---------|

##### Werkstoff

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Werkstoff  | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Oberfläche | Unbehandelt            |
| Farbe      | Reinweiß               |
| RAL Nummer | 9010                   |

##### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK              | IK07 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP40 |

##### Normen

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |
|----------------------------------------------|------|

##### Einsatzbedingungen

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | 5 - 60 °C |
|--------------------|-----------|

##### Ausstattung

|                 |      |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | Nein |
|-----------------|------|

#### Abbildungen | Zeichnungen

