



HCA160H

Interrupteur à déclenchement libre x160 3P 160A fixe

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal	160 A
Courant assigné admissible I _{cw} IEC 60947	2 kA

Architecture

Nombre de pôles	3
Type d'organe de commande	Manette

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	4 - 95 mm ²
Section de raccordement en câble souple	4 - 70 mm ²

Tension

Tension assignée d'isolement	690 V
Tension assignée de tenue aux chocs	8000 V

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Fonctions

Déclencheur	Interrupteur
-------------	--------------