



LNH000016M6A

**Fusível de facas NH000 aM 16A 690V**

**Características técnicas**

**Arquitetura**

Curva aM

**Fusível**

Dimensão do fusível NH000

Características do fusível aM

**Tensão**

Tipo de alimentação de tensão CA (abreviatura)

Tensão nominal de funcionamento Ue 690 - 690 V

Tensão nominal de 50 Hz AC 690 - 690 V

**Corrente elétrica**

Corrente nominal 16 A

**Condições de utilização**

Isolado Não

**Principais atributos elétricos**

Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1 80 kA

**Potência**

Potência total dissipada em IN 0,80 W

**Dimensões**

Altura 79 mm

Largura 20,80 mm

Profundidade 52,5 mm

**Sustentabilidade**

Livre de halógeno Sim

REACH - livre de SVHC Sim

Conformidade RoHS Sim