



LNH000016M6A

Pojistka nožová NH000 aM 690V 16A dvojitá signalizace

Technické vlastnosti

Architektura

Vypínací charakteristika aM

Pojistka

Velikost pojistky NH000

Charakteristika pojistek aM

Napětí

Typ napájecího napětí AC

Provozní napětí AC 690 - 690 V

Jmenovité napětí při AC 50 Hz 690 - 690 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Podmínky použití

Izolované Ne

Hlavní elektrické atributy

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1 80 kA

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 0,80 W

Rozměry

Výška 79 mm

Šířka 20,80 mm

Hloubka 52,5 mm

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano