



300740

Kruisschak. 10 AX met invoerstuk, opbouwserie, wit

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 AX (100W LED (SBL))

Installatie, montage

Gemonteerd op Oppervlaktemontage

Spanning

Nominale spanning 250 V

Materiaal

Kleur Wit

RAL-code 1013

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Duroplast

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Identificatie

Samenstelling Basiselement met complete behuizing

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Afmetingen 61 x 61 mm

Inbouwdiepte 0 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 0 mm

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

Teksten

Montagewijze Voor schroefbevestiging

Aansluitwijze Met steekklemmen

Drukknop Nee

Duurzaamheid

RoHS conform Ja