



VH60NK

Boîtier mural, Volta, HWV, 5x12MOD

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage	Cloison creuse
---------	----------------

Équipement

Nombre de rails	5
Nombre rangées	5
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non

Capacité

Nombre de modules	60
-------------------	----

Dimensions

Hauteur	880 mm
Largeur	330 mm
Profondeur	94.50 mm
Hauteur d'encastrement	846 mm
Largeur de montage	314 mm
Profondeur de montage	90 mm
Nombre d'unités de largeur	12

Cache, porte

Type de poignée	Loquet rabattable
-----------------	-------------------

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------

Matière

Matière	Plastique
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Équipement

Borne de mise à la terre	Non
Plaque de montage incluse	Non

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK07
GWT tenue au fil incandescent	850 °C

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui