



VH60NW

VOLTA MULTIMEDIA 5 ΣΕΙΡΩΝ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΠΟΡΤΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Ονομαστική τάση	400 - 400 V
-----------------	-------------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Όχι
Τοποθέτηση	Γυψοσανίδα

Ισχύς

Μέγιστη απώλεια ισχύος ανά ερμάριο σε $\Delta T=20K$	12 W
--	------

Εξοπλισμός

Αριθμός ραγών	1
Αριθμός σειρών	5
Αριθμός τμήματος σε πλάτος με κλειδαριά	1
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερου	Όχι

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	60
Αριθμός μισού στοιχείου ακροδεκτών ανά ράγα	120

Λειτουργίες

Με εισόδους αγωγών	Ναι
--------------------	-----

Διαστάσεις

Ύψος	880,50 mm
Πλάτος	348 mm
Βάθος	98 mm
Ενσωματωμένο ύψος	846 mm

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός πορτών ερμαρίου	1
-------------------------	---

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο πλάτος	314 mm
---------------------	--------

Κάλυμμα, πόρτα

Αριθμός κλειδαριών	0
--------------------	---

Διαστάσεις

Ενσωματωμένο βάθος	89 mm
Αριθμός μονάδων πλάτους	12

Κάλυμμα, πόρτα

Με διάφανη πόρτα	Όχι
------------------	-----

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Στερέωση με βίδες
-----------------	-------------------

Υλικά

Υλικό	Πλαστικό
Κωδικός RAL	9010
Χρώμα	Λευκό

Εξοπλισμός

Διαθέτει μπλοκ ακροδεκτών γείωσης	Όχι
-----------------------------------	-----

Υλικά

Πλάκα τοποθέτησης υλικού	Ακρυλονιτρίλιο-ακρυλικό στυρένιο (ASA) πολυανθρακικό (PC)
--------------------------	--

Εξοπλισμός

Έχει πλάκα τοποθέτησης	Ναι
------------------------	-----

Υλικά

Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία	Όχι
-------------------------------------	-----

Ασφάλεια

Κλάση προστασίας	Κατηγορία μόνωσης II
Αντοχή σε κρούση IK	IK05
Κατηγορία προστασίας (IP)	IP30
Τύπος κλειδώματος	Κλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά χωρίς κλειδαριά
Glow wire test	850 °C

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS	Ναι
-----------------	-----