



75630004

Funk-Empfänger Ap KNX weiß

Technische Eigenschaften

Ausstattung

Web server	Nein
------------	------

Spannung

Betriebsspannung	29 - 29 V
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V

Konnektivität

Ausführung Bussystem Schnittstelle/Medien Gateway	Medienkoppler
---	---------------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
--------------------	------------

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige	Ja
-----------------	----

Abmessungen

Breite	110 mm
Abmessungen	94 x 110 mm
Tiefe	38 mm

Texte

Funktion	Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja