



75630004

Funk-Empfänger Ap KNX weiß

Technische Eigenschaften

Ausstattung

| | |
|------------|------|
| Web server | Nein |
|------------|------|

Spannung

| | |
|---------------------------|-----------|
| Betriebsspannung | 29 - 29 V |
| Betriebsspannung über Bus | 21 - 32 V |

Konnektivität

| | |
|---|---------------|
| Ausführung Bussystem Schnittstelle/Medien Gateway | Medienkoppler |
|---|---------------|

Sicherheit

| | |
|--------------------------------|------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP20 |
|--------------------------------|------|

Einsatzbedingungen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 45 °C |
|--------------------|------------|

Bedienelemente und Anzeigen

| | |
|-----------------|----|
| Mit LED Anzeige | Ja |
|-----------------|----|

Abmessungen

| | |
|-------------|-------------|
| Breite | 110 mm |
| Abmessungen | 94 x 110 mm |
| Tiefe | 38 mm |

Texte

| | |
|--------------|--|
| Funktion | Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen |
| Anschlussart | Mit Schraubklemmen |

Nachhaltigkeit

| | |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform | Ja |