



75630005



IP20

KNX EnOcean Gateway KNX

Technische Eigenschaften

Ausstattung

Web server	Nein
------------	------

Spannung

Betriebsspannung	29 - 29 V
Betriebsspannung über Bus	21 - 32 V

Konnektivität

Ausführung Bussystem Schnittstelle/Medien Gateway	Medienkoppler
---	---------------

Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus	ETS
-----------------------------	-----

Leistung

Stromaufnahme	12 mA
---------------	-------

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Bedienelemente und Anzeigen

Mit LED Anzeige	Nein
-----------------	------

Abmessungen

Breite	81 mm
Abmessungen	81 x 81 mm
Tiefe	25 mm

Texte

Funktion	Jeder Kanal mit unterschiedlichen Funktionen konfigurierbar EnOcean Empfängerfunktionen zur Umsetzung in KNX-Telegramme: u. a. Schalten, Dimmen, Jalousie, Lichtszene, Fensterkontakte, Temperatur-, Helligkeitswerte, Anwesenheitssimulation, Raumbediengeräte EnOcean Sendefunktionen zur Umsetzung von KNX-Telegrammen: Schalten, Dimmen, Jalousie, Stellantriebe Logik- und Regelungsfunktionen
Montageart	Montage Auf UP-Dose möglich

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja