



CZN200P

Contacto auxiliar para restart 2P PRO

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal 230 V AC15	0,10 A
------------------------------	--------

Conectividad

Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
--------------------------	-------------------

Conexión

Tipo de contactos	Contacto libre de potencial
Sección transversal de conductor flexible	0,5 - 2,5 mm ²
Sección transversal de conductor rígido	0,5 - 2,5 mm ²

Tensión

Tipo de alimentación de tensión	CA/CC
---------------------------------	-------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 60 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-40 - 70 °C

Seguridad

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------