



CZN200P

Contacto aux. p/int. dif. Rarm PRO 2P

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal 230 V AC15	0,10 A
-----------------------------	--------

Conectividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

Ligações

Tipo de contactos	Contacto flutuante
Secção transversal de condutor flexível	0,5 - 2,5 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	0,5 - 2,5 mm ²

Tensão

Tipo de alimentação de tensão	AC/DC
-------------------------------	-------

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-25 - 60 °C
Temperatura de armazenamento/transporte	-40 - 70 °C

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------