



1804100



BVU-100 Video-Umschalter REG 6D-Video lichtgrau

Technische Eigenschaften

Kapazität

Anzahl Module

2

Installation, Montage

Montage auf

DIN Schiene

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur

5 - 40 °C

Lager-/Transporttemperatur

-20 - 60 °C

Spannung

Betriebsspannung über Bus

17 - 22 V

Werkstoff

Werkstoff

Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)

Anschluss

Leiterquerschnitt

0 - 0 mm²

Funktionen

Funktion

Schalten