



FT62K

Schrank, univers, IP54, SK I, H950 x B550 x T275, 144 PLE, Klarsichttür

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Höhe	950 mm
Breite	550 mm
Tiefe	275 mm
Materialdicke Seitenwand	2 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Schließungstyp	Schnellverriegelung
Stoßfestigkeit IK	IK10

Ausstattung

Anzahl Felder	2
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten	4

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

Werkstoff

Farbe	Lichtgrau
RAL Nummer	7035
Werkstoff	Stahl

Ausstattung

Anzahl Reihen	6
---------------	---

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
Anzahl der Schlösser	1
Mit transparentem Deckel/Tür	Nein

Elektrischer Strom

Nennstrom	630 A
-----------	-------