



FT62L

Schrank, univers, IP54, SK II, H950 x B550 x T275, 144 PLE, Klarsichttür

#### Technische Eigenschaften

##### Abmessungen

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Höhe                     | 950 mm |
| Breite                   | 550 mm |
| Tiefe                    | 275 mm |
| Materialdicke Seitenwand | 2 mm   |

##### Sicherheit

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP54                |
| Schutzklasse                   | Schutzklasse II     |
| Schließungstyp                 | Schnellverriegelung |
| Stoßfestigkeit IK              | IK10                |

##### Ausstattung

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Anzahl Felder                           | 2 |
| Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten | 4 |

##### Installation, Montage

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Geeignet für Aussenbereich | Nein |
|----------------------------|------|

##### Werkstoff

|            |           |
|------------|-----------|
| Farbe      | Lichtgrau |
| RAL Nummer | 7035      |
| Werkstoff  | Stahl     |

##### Ausstattung

|               |   |
|---------------|---|
| Anzahl Reihen | 6 |
|---------------|---|

##### Abdeckung, Tür

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Anzahl Schranktüren          | 1    |
| Anzahl der Schlösser         | 1    |
| Mit transparentem Deckel/Tür | Nein |

##### Elektrischer Strom

|           |       |
|-----------|-------|
| Nennstrom | 630 A |
|-----------|-------|